

Tecnología Innovadora

Para tratamientos de medicina estética

Del sueño a la realidad
con nuestra tecnología
al alcance de tus manos



Clearlight LD808™

ClearlightTM LD808



Para **Usuario**

- Tratamiento efectivo
- Solución superior para la eliminación de vello
- Ahorra tiempo y esfuerzo
- Convenientes programas de diseño y tratamiento

Para **Especialista**

- Menor costo de mantenimiento y largo ciclo de vida del equipo
- Ahorro de tiempo gracias al pulso de alta potencia y el tamaño de punto más grande

Para **Paciente**

- Tratamiento sin anestesia
- Menos dolor gracias a la tecnología de pulso de enfriamiento especializada
- Evita quemaduras
- Excelentes resultados

EunSung Global Innovador sistema médico estético.

Clearlight facilita la depilación profesional y la hace más eficiente.

✓ Pulso de Alta Potencia y Sistema Láser Diodo CW Alta Potencia

Clearlight LD808 está diseñado para un tratamiento más eficiente en la eliminación de vello. La tecnología de pulso de alta potencia realiza un rápido y efectivo tratamiento, las ondas continuas conllevan a un tratamiento seguro con el sistema de enfriamiento Chiller-tip.

✓ Tecnología de Pulso Avanzada

El modo HRS incluye funciones especializadas de 4 pulsos, ayuda a reducir el dolor y mejora el efecto del tratamiento.




✓ Tratamiento de alta velocidad

Las rápidas tasas de repetición mejoran las habilidades de práctica del usuario.

- Modo HRS: hasta 3 Hz
- Modo HRM: hasta 15 Hz
- Modo STM: hasta 10 Hz

Solución probada para todas las aplicaciones de eliminación de vello.

✓ Profundidad de Penetración




Tecnología láser diodo de 808 nm para la eliminación de vello.

- Reducción permanente de vello
- Para todo tipo de piel y texturas
- Incluye tratamiento de estiramiento de piel

Tamaño grande de disparo

- Tamaño del punto mejorado a 14mm x 14mm
- Reduce tiempo del tratamiento



Chiller-tip Sistema de enfriamiento por contacto

- Mayor seguridad y protección de la capa epidérmica
- Rápido enfriamiento
- Mantiene estable la temperatura de enfriamiento

Interfaz fácil de usar



3 principales programas de tratamiento

- Modo Disparo para Depilación (HRS)
- Modo Movimiento para Depilación (HRM)
- Modo Movimiento para Tratamiento de la Piel (STM)

Para todo tipo y textura de piel

ClearlightTM LD808

Fotorejuvenecimiento con **Modo STM**

El modo STM es efectivo en la prevención de problemas tanto de pigmentación como elasticidad en el rostro.

Gracias a su proceso de fototermólisis selectiva a una potencia óptima, logra estimular la producción de colágeno dando a la piel luminosidad e hidratación, retrasando así el envejecimiento.



Es un tratamiento no invasivo, con mínima incomodidad en la aplicación y de rápida recuperación.

Especificaciones Técnicas

Tipo de láser	Matriz de diodos (onda continua)
Longitud de onda	808nm
Fluencia	1 ~ 120 J/cm ²
Duración del pulso	800 ms (max)
Tamaño de punto	12 mm x 12 mm
Tasa de repetición	<ul style="list-style-type: none">• Modo HRS: hasta 3 Hz• Modo HRM: hasta 15 Hz• Modo STM: hasta 15 Hz
Potencia máxima	600 W
Enfriamiento	Contact Cooling System
Panel	Pantalla táctil LCD de 10.2 pulgadas
Dimensiones (AxPxH mm)	388 x 610 x 1,212
Peso	55 Kg (121 lbs)